



Технические материалы

Перчаточный бокс из нержавеющей стали с вакуумом

Модель: GBV

<https://www.tencanballmills.com/products/glove-box/stainless-steel-vacuum-glove-box.html>

09.10.2026 / TENCAN

Перчаточный бокс из нержавеющей стали с вакуумом

Модель: GBV

Вакуумный перчаточный бокс из нержавеющей стали для работы в инертной атмосфере. Обеспечивает циркуляцию и фильтрацию газов, удаляя активные примеси. Идеален для лабораторных исследований и чувствительных материалов.

Технические характеристики

Рабочее давление бокса	0~0.1MPa
Перчаточные порты	φ150~196
Габариты Д × Ш × В	1030*570*530mm

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Технические параметры

Модель вакуумного перчаточного ящика из нержавеющей стали.

Описание номера перчаточного ящика

ГН Код продукта (вакуумный перчаточный бокс)

1 Доступен в типе 1, типе 2 и типе 3.

Название деталиМодель продукта	GBV-1	GBV-2	GBV-3
Внешний видДхШхВ(ММ)	1030*570*530	1295*715*675	1755*776*1010
Шкаф Д1хШ1хВ1(ММ)	600*500*500	800*650*650	1200*700*950
Освободите место внутри коробки	460*345(сверху) 490 (нижний) x490	660*460(сверху) 640 (нижний) x640	660*460(сверху) 640 (нижний) x640
Переходный склад (ММ)	φ200*280	φ273*350	φ350*400
Размер проема левой двери (опционально)	330*260	360*480	400*600
Выдвижной ящик переходного отделения (опция)	126*250	202*320	282*350
Ящик для инструментов (опционально)	никто	никто	φ150*300
Отверстие для перчаток (ММ)	f150	f150	f196
Диапазон рабочего давления коробки	0~0,1 МПа, время выдержки давления 12 часов.		

Специальная настройка



Материал




размер






форма




Другие требования к настройке







Вакуумный перчаточный бокс в основном состоит из основного ящика и основания. Если у пользователя есть другие особые требования, его также можно спроектировать или изменить по мере необходимости.; На коробке имеется два-три интерфейса для работы в перчатках. Операционный блок облицован оргстеклом и имеет широкий угол обзора. Оператор может четко наблюдать за процессом работы внутри бокса, благодаря чему процесс работы более интуитивно отображается перед глазами оператора. На коробке имеются два вакуумных шаровых крана, которые пользователи могут использовать по мере необходимости. Водяные форсунки установлены внутри и снаружи шарового крана, к которым можно получить доступ, когда необходима вода или вентиляция. Коробка оснащена лампочками и розетками с несколькими отверстиями.



- 01** Вся коробка изготовлена из нержавеющей стали, армирована и покрыта пластиком на поверхности, поэтому она прочная, устойчивая к коррозии и легко чистится.;
- 02** Операционный блок облицован закаленным стеклом и имеет широкий угол обзора.;
- 03** Коробка оборудована освещением и многоточечными розетками, а для локального отопления можно использовать электроплиту.;
- 04** Рабочие перчатки изготовлены из плотного латекса, который надежен и долговечен.;
- 05** Запечатывающее устройство имеет новую конструкцию, надежно запечатывает и легко открывается.;
- 06** Внутри и снаружи имеются водяные форсунки для забора воды и воздуха.;
- 06** Две двери в переходной камере решают проблему многократной уборки пылесосом основного ящика.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/glove-box/stainless-steel-vacuum-glove-box.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.