



Технические материалы

Двухпозиционная роликовая мельница

Модель: GQM-2

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/drum-ball-mill/two-working-station-jar-mill.html>

09.10.2026 / TENCAN

Двухпозиционная роликовая мельница


Модель: GQM-2

Двухпозиционная мельница для банок (роллерная мельница) — компактное оборудование для сверхтонкого измельчения и смешивания в лабораториях и мелкосерийном производстве. Обеспечивает равномерный помол и высокую эффективность.

Технические характеристики


Частота вращения ведущего вала	40~410±10
Модель двигателя	0.75~1.5кВт
Масса	59~92KG

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.




Танковая шаровая мельница, также называемая валковой мельницей, представляет собой

оборудование для сверхтонкого измельчения и смешивания, используемое в лабораториях и мелкосерийном производстве. Эта машина красивая и новая, имеет компактную конструкцию, проста в эксплуатации, имеет высокую эффективность работы и равномерный размер помола. Это предпочтительное оборудование для научных исследований, обучения, испытаний и производства. Его можно широко использовать в электронных материалах, магнитных материалах, биомедицине, суспензиях керамической глазури, металлическом порошке, неметаллических минералах, новых материалах и других отраслях промышленности. Машина имеет новый внешний вид, усовершенствованную конструкцию и проста в использовании. Скорость вращения бака этой машины оптимизирована, и бак вращается с помощью резинового ролика, который может заставить средние шарики в измельчающем баке совершать наклонное движение для диспергирования материалов и получения подходящего эффекта измельчения. Резервуарный стан (машина с рольгангом) управляется контроллером времени с цифровым дисплеем. Рабочее время можно установить в любое время по мере необходимости, оно имеет функции паузы и накопительного контроля времени. Эта операция экономит время, усилия, проста и удобна.









Технические параметры

категория	модель	Габаритные размеры (мм)	масса	Мощность двигателя	Характеристики питания	Скорость основного ролика (об/мин)	Диапазон внешнего диаметра размольного стакана (мм)	Расстояние регулировки рабочей станции (мм)	Внешний диаметр полиуретанового ролика (мм)	Единое рабочее состояние Максимальная нагрузка
2 рабочих места	GQM-2-5	950X480X685	59KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-2-15	1130X550X690	80KG	1.1KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	40~365±10	Ф75-Ф300	295-370	Ф60	60kg
	GQM-2-20	1350X650X690	92KG	1.5KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	40~340±10	Ф80-Ф300	420-480	Ф60	80KG
Экспериментальная одиночная рабочая станция	QM-5	730X415X260	32KG	0.37KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	60~570±10	70-230	200-250	Ф60	22.5KG
	QM-15	845X435X270	43KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	60~570±10	Ф75-Ф300	295-330	Ф60	60kg
4 рабочих станции	GQM-4-5	950X660X690	70KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-4-5 (двойной слой)	950X480X870	92KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-4-15	1130X800X690	95KG	1.5KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	40~365±10	Ф75-Ф300	295-370	Ф60	60kg
	GQM-4-20	1350X820X690	122KG	2.2KW	380 В, 50/60 Гц Три фазы	40~340±10	Ф80-Ф300	420-480	Ф60	80KG
8 рабочих мест	GQM-8-5	950X660X960	106KG	1.5KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-8-15	1130X800X960	152KG	2.2KW	380 В, 50/60 Гц Три фазы	40~365±10	Ф75-Ф300	295-370	Ф60	60kg

* Содержание приведенной выше таблицы является справочными техническими параметрами. Для получения информации о конкретных значениях параметров свяжитесь с нашим продавцом или

техническим персоналом для связи и подтверждения.;

* Дополнительно: [Устройство ручного запуска] и [Вспомогательное вращение] поддерживают только 2 станции, 4 станции и 8 станций. ; [Защитная крышка] Поддерживает покупку всех серий. ;

При работе шаровой мельницы резервуара мелющие тела и материалы в цилиндре при вращении цилиндра поднимаются на определенную высоту, а под действием силы тяжести отпадают от стенки цилиндра и падают по параболе. Материалы измельчаются под воздействием мелющих тел, а также трения и сдвига, вызванных перекачиванием и скольжением мелющих тел.

1. Одновременно можно измельчать несколько образцов.;
2. Может работать с перерывами или непрерывно. ;
3. Возможность рассчитать время в соответствии с требованиями ;
4. Подходит для тонкого измельчения материалов с высокой эффективностью дробления. ;
5. Несущий резиновый ролик резервуара изготовлен из специальных материалов и долговечен.



美观新颖 结构紧凑

外形美观，操作方便


转速优化设计

罐体由橡胶辊子托动做
转动，获得满意的研磨效果



精致做工 换罐方便

300万精机打造，精致耐用
换罐方便效率高 磨细粒度均匀



滚筒不锈钢罐



滚筒刚玉罐



滚筒聚氨酯球磨罐



滚筒尼龙罐



滚筒陶瓷罐



滚筒聚四氟球磨罐

磨罐 磨球	玛瑙球	氧化锆球	硬质合金球	不锈钢球	氧化铝球	聚氨酯包铁心球	钢球
玛瑙罐	▲						
氧化锆罐		▲					
硬质合金罐		○	▲				
聚四氟罐	▲	○					
不锈钢罐				▲			○
尼龙球磨罐	○	▲					
刚玉罐		○			▲		
聚氨酯罐	○	○		○		▲	

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/drum-ball-mill/two-working-station-jar-mill.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.