



Технические материалы

Четырёхпозиционная роликовая мельница

Модель: GQM-4

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/drum-ball-mill/four-station-jar-mill.html>

09.10.2026 / TENCAN

Четырёхпозиционная роликовая мельница

Модель: GQM-4

Четырёхпозиционная шаровая мельница с барабаном для сверхтонкого измельчения и смешивания материалов в лабораториях и мелкосерийном производстве. Компактная, удобная, высокая эффективность и равномерный помол.

Технические характеристики

Частота вращения ведущего вала	40~410±10об/мин
Модель двигателя	0.75~2.2кВт
Масса	70~122KG

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Емкостная шаровая мельница, также называемая валковой мельницей, представляет собой оборудование для сверхтонкого измельчения и смешивания, используемое в лабораториях и мелкосерийном производстве. Эта машина красивая и новая, имеет компактную конструкцию, проста в эксплуатации, имеет высокую эффективность работы и равномерный размер помола. Это предпочтительное оборудование для научных исследований, обучения, испытаний и производства. Его можно широко использовать в электронных материалах, магнитных материалах, биомедицине, суспензиях керамической глазури, металлическом порошке, неметаллических минералах, новых материалах и других отраслях промышленности. Машина имеет новый внешний вид, усовершенствованную конструкцию и проста в использовании. Скорость вращения бака этой машины оптимизирована, и бак вращается с помощью резинового ролика, который может заставить средние шарики в измельчающем баке совершать наклонное движение для диспергирования материалов и получения подходящего эффекта измельчения. Резервуарный стан (машина с рольгангом) управляется контроллером времени с цифровым дисплеем. Рабочее время можно установить в любое время по мере необходимости, оно имеет функции паузы и накопительного контроля времени. Эта операция экономит время, усилия, проста и удобна.









1. Одновременно можно измельчать несколько образцов.;
2. Может работать с перерывами или непрерывно. ;
3. Возможность рассчитать время в соответствии с требованиями ;
4. Подходит для тонкого измельчения материалов с высокой эффективностью дробления. ;
5. Несущий резиновый ролик резервуара изготовлен из специальных материалов и долговечен.



美观新颖 结构紧凑

外形美观，操作方便


转速优化设计

罐体由橡胶辊子托动做
转动，获得满意的研磨效果



精致做工 换罐方便

300万精机打造，精致耐用
换罐方便效率高 磨细粒度均匀



数显时间控制器

根据需求可以随时设定工作时间，并具有暂停、累加定时控制时间。

结构先进

结构先进，换罐方便，干磨湿磨方便。

多工位可选

根据需求选择，工位可调，提升工作效率。

Технические параметры

категория	модель	Габаритные размеры (мм)	масса	Мощность двигателя	Характеристики питания	Скорость основного ролика (об/мин)	Диапазон внешнего диаметра размольного стакана (мм)	Расстояние регулировки рабочей станции (мм)	Внешний диаметр полиуретанового ролика (мм)	Единое рабочее состояние Максимальная нагрузка
4 рабочих станции	GQM-4-5	950X660X690	70KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-4-5 (двойной слой)	950X480X870	92KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-4-15	1130X800X690	95KG	1.5KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	40~365±10	Ф75-Ф300	295-370	Ф60	60kg
	GQM-4-20	1350X820X690	122KG	2.2KW	380 В, 50/60 Гц Три фазы	40~340±10	Ф80-Ф300	420-480	Ф60	80KG
Экспериментальная одиночная рабочая станция	QM-5	730X415X260	32KG	0.37KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	60~570±10	70-230	200-250	Ф60	22.5KG
	QM-15	845X435X270	43KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	60~570±10	Ф75-Ф300	295-330	Ф60	60kg
2 рабочих места	GQM-2-5	950X480X685	59KG	0.75KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-2-15	1130X550X690	80KG	1.1KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	40~365±10	Ф75-Ф300	295-370	Ф60	60kg
	GQM-2-20	1350X650X690	92KG	1.5KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	40~340±10	Ф80-Ф300	420-480	Ф60	80KG
8 рабочих мест	GQM-8-5	950X660X960	106KG	1.5KW	220 В, 50/60 Гц однофазный	50~410±10	70-230	235-280	Ф60	22.5KG
	GQM-8-15	1130X800X960	152KG	2.2KW	380 В, 50/60 Гц Три фазы	40~365±10	Ф75-Ф300	295-370	Ф60	60kg

* Содержание приведенной выше таблицы является справочными техническими параметрами. Для получения информации о конкретных значениях параметров свяжитесь с нашим продавцом или техническим персоналом для связи и подтверждения.;

* Дополнительно: [Устройство ручного запуска] и [Вспомогательное вращение] поддерживают только 2 станции, 4 станции и 8 станций. ; [Защитная крышка] Поддерживает покупку всех серий. ;

При работе шаровой мельницы резервуара мелющие тела и материалы в цилиндре при вращении цилиндра поднимаются на определенную высоту, а под действием силы тяжести отпадают от стенки цилиндра и падают по параболе. Материалы измельчаются под воздействием мелющих тел, а также трения и сдвига, вызванных перекачиванием и скольжением мелющих тел.



滚筒不锈钢罐



滚筒刚玉罐



滚筒聚氨酯球磨罐



滚筒尼龙罐



滚筒陶瓷罐



滚筒聚四氟球磨罐

磨罐	磨球	玛瑙球	氧化锆球	硬质合金球	不锈钢球	氧化铝球	聚氨酯包铁心球	钢球
玛瑙罐		▲						
氧化锆罐			▲					
硬质合金罐			○	▲				
聚四氟罐		▲	○					
不锈钢罐					▲			○
尼龙球磨罐		○	▲					
刚玉罐			○			▲		
聚氨酯罐		○	○		○		▲	

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/drum-ball-mill/four-station-jar-mill.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.