



Технические материалы

Коллоидная мельница

Модель: JTM

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/other-grinding-equipment/colloid-mill.html>

09.10.2026 / TENCAN

Коллоидная мельница

Модель: JTM

Коллоидная мельница для тонкого измельчения, эмульгирования и гомогенизации влажных материалов в пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

Технические характеристики

Тонкость обработки	2-70μm
Производительность	0.2-4t/h
Частота вращения двигателя	3000±100r/min
Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.	



Коллоидная мельница в основном используется для тонкого измельчения влажных материалов в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности. Он может дробить, эмульгировать, гомогенизировать и смешивать различные полувлажные и эмульсионные вещества. Коллоидные мельницы подразделяются на вертикальные коллоидные мельницы, разделенные коллоидные мельницы, горизонтальные коллоидные мельницы, лабораторные коллоидные мельницы и т. д. Они делятся на интегральные коллоидные мельницы из нержавеющей стали и коллоидные мельницы с основным корпусом из нержавеющей стали: в основном используются для смешивания и эмульгирования влажных материалов.





Технические параметры

модель	Мощность двигателя (кВт)	Скорость двигателя (об/мин)	Тонкость обработки (мкм)	Производительность(т/ч)	Вес (кг)	Габаритные размеры (длина*ширина*высота)
JTM-50	1.5	3000±100	2-70	0.2-0.8	60	500*230*700
JTM-85	5.5	3000±100	2-70	0.2-4	300	1050*300*840

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай
 Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/other-grinding-equipment/colloid-mill.htm>
|

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.