



Технические материалы

Микро планетарная шаровая мельница (XQM-0.2S для перчаточного бокса)

Модель: XQM-0.2S

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/planetary-ball-mill/micro-planetary-ball-mill-glove-box-special-edition.html>

09.10.2026 / TENCAN

Микро планетарная шаровая мельница (XQM-0.2S для перчаточного бокса)


Модель: XQM-0.2S

Микро планетарная шаровая мельница для смешивания, тонкого измельчения и подготовки образцов в перчаточном боксе. Вакуумный помол, 4 образца за цикл. Идеальна для лабораторий и НИИ.

Технические характеристики

Мощность	90Вт
Внутренний диаметр держателя стакана	50мм
Максимальная допустимая высота стакана	60мм

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Мини-планетарная шаровая мельница представляет собой порошковое устройство для смешивания, тонкого измельчения, подготовки проб, разработки новых продуктов и мелкосерийного производства высокотехнологичных материалов. Наша планетарная шаровая мельница имеет небольшой размер, полный набор функций, высокую эффективность и низкий уровень шума. Это идеальное оборудование для научно-исследовательских учреждений, университетов и корпоративных лабораторий для получения исследовательских образцов (для каждого эксперимента можно получить одновременно четыре образца). Оснащенный резервуаром вакуумной шаровой мельницы, образцы можно измельчать в вакууме.







Микропланетарные шаровые мельницы делятся на модели с перчаточными камерами (модель XQM-0,2S) и обычные модели (модель XQM-0,2). Модель, предназначенная для перчаточного ящика, может быть помещена в перчаточный бокс для вакуумирования или защиты инертным газом. Он расширяет сферу применения клиентов для измельчения продуктов и исследования материалов, а также позволяет измельчать некоторые материалы, которые невозможно измельчить в шаровой мельнице в обычных условиях.

Технические параметры

Основные параметры и размеры шаровой микропланетарной мельницы

модель	власть (Вт)	скорость вращения (об/мин)	Скорость вращения (об/мин)	Внутренний диаметр седла помольного стакана (мм)	Максимально допустимая высота размольного стакана (мм)	Габаритные размеры (мм)	Вес нетто оборудования (кг)
XQM-0.2	90	60-580	120-1160	50	60	420X260X310	25
XQM-0.2S	90	60-580	120-1160	50	60	Оборудование: 390X220X270 Блок управления: 200X180X240	29

Примечания: 1. Напряжение однофазное 220 В/50 Гц.; Доступно 110 В/50 Гц, 60 Гц.

2.XQM-0,2S необходимо оборудовать электрошкафом управления габаритными размерами 200x180x240.

3.XQM-0.2 не имеет электрического блока управления.

Корпус оборудования имеет полукруглые элементы конструкции и отштампован высокоточными формами. Он щедрый и изысканный, высококачественный и стабильный.; В обработанных деталях используется технология обработки с ЧПУ, планетарный диск отлит и сформирован целиком, а шестерни трансмиссии изготовлены из специальных материалов и прецизионных шестерен, чтобы обеспечить плавную и бесшумную работу оборудования на высоких скоростях. ; Устройство для хранения размольного резервуара просто в эксплуатации, безопасно и надежно.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/planetary-ball-mill/micro-planetary-ball-mill-glove-box-special-edition.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.